

## **Verschmutzung kein Problem!**

Erweiterung bei den dichten Greifern: Die erfolgreiche Baureihe der dichten 2-Finger-Parallelgreifer Schunk DPG plus wurde um die Baugrößen 240 und 300 erweitert. Der Antrieb mit Ovalekolben und die Vielzahn-Gleitführung garantieren dem Anwender kraftvolles, präzises und ausfallsicheres Handhaben. Das sichert eine hohe Maschinenverfügbarkeit und damit eine hohe Rentabilität von Fertigung und Montage. Der Schunk DPG plus eignet sich bestens für schwierige Handhabungsaufgaben. Besonders in stark verschmutzten Arbeitsumfeldern spielt das Handlingmodul seine Stärken aus. Potentielle Einsatzgebiete erstrecken sich dabei von der Maschinenbe- und -entladung von beispielsweise Nasszellen, Schleifmaschinen, Dreh- oder Fräsmaschinen, bis hin zu Applikationen in Lackieranlagen, bei der Pulververarbeitung oder unter Wasser. Der robuste Schunk DPG plus erfüllt die Anforderungen gemäß Schutzklasse IP67 und lässt keine Stoffe aus der Arbeitsumgebung ins Innere der Einheit eindringen. Aufgrund identischer Anschraubbilder ist die absolute Flexibilität und Austauschbarkeit des DPG plus zu den bewährten Baureihen Schunk PGN plus und Schunk PGB gewährleistet.

*1.183 Z inkl. LZ*