

Verschmutzung kein Problem!

Die neue 2-Finger-Radialgreifer Serie Schunk DRG eignet sich bestens für schwierige Handhabungsaufgaben. Besonders in stark verschmutzten Arbeitsumfeldern spielt der Greifer seine Stärken aus. Potentielle Einsatzgebiete erstrecken sich dabei von der Maschinenbe- und -entladung von beispielsweise Nasszellen, Schleifmaschinen, Dreh- oder Fräsmaschinen, bis hin zu Applikationen in Lackieranlagen, bei der Pulververarbeitung oder unter Wasser. Der robuste Schunk DRG erfüllt die Anforderungen gemäß Schutzklasse IP67 und lässt keine Stoffe aus der Arbeitsumgebung ins Innere der Einheit eindringen. Das dichte Handlingmodul ist universell einsetzbar und in verschiedenen Varianten verfügbar. Je nach Anwendungsfall können Sie Optionen wie Greifkraftsicherung oder Hochtemperaturausrüstung wählen. Die Endlagenabfrage kann wahlweise mittels induktiven Näherungsschaltern oder über Magnet-schalter erfolgen.

930 Z inkl. LZ