



Bestellhotline
+49-7133-103-2599

1945 – 2015
70 Jahre

Superior Clamping and Gripping



T|E|N|D|O® E compact

Das Hydro-Dehnspannfutter

Jetzt Preisvorteil sichern
im Starter-Kit ab 299,- €

T|E|N|D|O® E compact

Das universelle Hydro-Dehnspannfutter für Volumenerspannung, Bohren, Reiben und Gewinden!

Engere Toleranzen, enormer Kostendruck, höhere Genauigkeiten – TENDO E compact ist die Antwort auf die steigenden Anforderungen in der Volumenerspannung, die von ER-Spannzangen, Warmschrumpffuttern, Weldon-Aufnahmen und technisch minderwertigen Hydro-Dehnspannfuttern nicht mehr wirtschaftlich erfüllt werden können.

TENDO E compact überzeugt mit einem Preis, der den Wechsel von mechanischen und thermischen Futtern zur deutlich präziseren TENDO-Qualität leicht macht.

- Höchste Drehmomente, jetzt bis 2.000 Nm bei Ø 32 mm unter trockenen Spannbedingungen, 900 Nm bei öligem Werkzeugschaft
- Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit < 0,003 mm
- Universell einsetzbar zum Fräsen, Bohren, Reiben und Gewinden
- Standzeiterhöhung der Werkzeuge bis zu 40 % führt zu Kosteneinsparungen
- Sekundenschneller Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte – Spannen auf Anschlag



Sichern Sie sich Ihren Preisvorteil

Das TENDO E compact-Starter-Kit enthält:

- 1 x TENDO E compact
(wahlweise HSK-A 63 Ø20, SK 40 Ø20, BT 40 Ø20, SCHUNK CAPTO C 6 Ø20)
- 5 x GZB-S Ø20 (mit Spann Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø16)
kühlmitteldicht bis max. 80 bar
- 1 x Büchsenzieher
- 1 x Betätigungsschlüssel
- 1 x Exklusive Verpackung

TENDO E compact	HSK-A 63	SK 40	BT 40	SCHUNK CAPTO C 6
Teilenummer	0299970	0299969	0299968	0299986
Listenpreis	519,50 €	509,50 €	509,50 €	669,50 €
Sie sparen	210,50 €	210,50 €	210,50 €	270,50 €
Paketpreis*	309,- €	299,- €	299,- €	399,- €

* Gültig in Deutschland solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. von derzeit 19 %.

T | E | N | D | O® E compact

Das Spannfutter für den universellen Einsatz

TENDO E compact setzt vollkommen neue Maßstäbe. Mit starker Performance bei Drehmomentübertragung, Dämpfungseigenschaften, Steifigkeit und Rundlaufgenauigkeit ist TENDO E compact prädestiniert für eine hochpräzise und schnelle Zerspanung – erst recht im Vollen.

1 Volumenzerspanung

TENDO E compact ist das erste Hydro-Dehnspannfutter, das sich für die schwere Volumenzerspanung eignet: z. B. bis zu 400 cm³/min bei 42CrMo4*.

* abhängig von Werkzeugmaschine und Werkzeug

2 Reiben

Beim Reiben sorgen die hervorragende Schwingungsdämpfung für beste Werkstückoberflächen und der dauerhafte Rundlauf für eine hohe Maßhaltigkeit.

3 Bohren


Eine der klassischen Stärken der TENDO-Familie. Schwingungsdämpfung und Rundlaufgenauigkeit < 0,003 mm sind auch hier die Top-Argumente für TENDO E compact.

4 Senken / Fasen

Qualität beim Senken und Fasen definiert sich über Präzision und Rundlaufgenauigkeit – beides ist mit TENDO E compact garantiert.

5 Gewinden

Mit hohen Drehmomenten (bis zu 2.000 Nm bei Ø 32 mm) und der hervorragenden Schwingungsdämpfung ist TENDO E compact für das Gewinden geradezu prädestiniert.



Das T | E | N | D | O® E compact –Starter-Kit

**Faxbestellung – ausfüllen und faxen
an +49-7133-103-2239**



TENDO E compact	HSK-A 63	SK 40	BT 40	SCHUNK CAPTO C 6
Teilenummer	0299970	0299969	0299968	0299986
Listenpreis	519,50 €	509,50 €	509,50 €	669,50 €
Sie sparen	210,50 €	210,50 €	210,50 €	270,50 €

Paketpreis*	309,- €	299,- €	299,- €	399,- €
Bitte gewünschte Anzahl eintragen:				

* Gültig in Deutschland solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf.
Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. von derzeit 19 %.

- ☐ Bitte rufen Sie mich an
- ☐ Ja, ich möchte den monatlichen
SCHUNK-Newsletter abonnieren.

Name	Kundennummer
Firma	Abteilung
Straße	
PLZ	Ort
Telefon	Fax
E-Mail	
Datum	
Unterschrift	



J. Lehmann

Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende,
seit 2012 SCHUNK-Markenbotschafter
für sicheres, präzises Greifen und Halten.
www.de.schunk.com/Lehmann