




Gehäuse

Gehäusematerial	PA 6.6, blau
Schutzart	IP 00 (nach IEC 529, EN 60529)
Anschlußart	M8 und M12-Kabeldose mit 0,4m Kabel
Speisespannung	9V DC (Blockbatterie Type: 6LR61)
interne Betriebsspannung	15V DC

Testfunktion/ LED-Anzeige

LED grün	Betriebsspannungsanzeige
LED gelb	Funktionsanzeige
LED rot	Meldung Batteriewechsel

Die Schaltfunktion wird zusätzlich akustisch signalisiert.

Der Sensortester schaltet sich bei Nichtbenutzung selbstständig nach ca. 30 Sekunden aus.

Bemerkungen

Interne - Type	Sensortester
Interne - Nummer	661.0000.032