

Maschinenauswahlliste - DOOSAN


Maschinenhersteller	Maschinentyp	Drehfutterauswahl / Typ	Paket Id-Nr.
DOOSAN	PUMA 2600 SY GSP A5	ROTA NCK plus 165 Z140	88032715
DOOSAN	PUMA 2100 SY GSP A5	ROTA NCK plus 165 Z140	88032715
DOOSAN	Lynx 220 A HSP A5	ROTA NCK plus 165 Z140	88033010
DOOSAN	Lynx 220 LM HSP A5	ROTA NC plus 185 Z140	88033016
DOOSAN	Lynx 220 B HSP A6	ROTA NC plus 185 Z140	88033014
DOOSAN	TT 1800 SY HSP/GSP A6	ROTA NC plus 215 Z170	88032709
DOOSAN	MX 2100 HSP/GSP A6	ROTA NC plus 215 Z170	88032709
DOOSAN	PUMA 2100 SY HSP A6	ROTA NC plus 215 Z170	88032709
DOOSAN	Lynx 220 C HSP A6	ROTA NC plus 215 Z170	88033015
DOOSAN	PUMA 26 00 SY HSP A8	ROTA NC plus 260 Z220	88032712
DOOSAN	PUMA MX 26 00 HSP/GSP A8	ROTA NC plus 260 Z220	88032796
DOOSAN	PUMA 3100 HSP A11	ROTA NC plus 315 Z220	88032805
DOOSAN	TT 1800 SY HSP/GSP A6	ROTA THW plus 215 Z170	88032711
DOOSAN	MX 2100 HSP/GSP A6	ROTA THW plus 215 Z170	88032711
DOOSAN	PUMA 2100 SY HSP A6	ROTA THW plus 215 Z170	88032711
DOOSAN	Lynx 220 C HSP A6	ROTA THW plus 215 Z170	88033011
DOOSAN	PUMA 2600 SY HSP A8	ROTA THW plus 260 Z220	88032782
DOOSAN	PUMA MX 26 00 HSP/GSP A8	ROTA THW plus 260 Z220	88032795
DOOSAN	PUMA 3100 HSP A11	ROTA THW plus 315 Z220	88032806
DOOSAN	PUMA 400 B A11	ROTA THW 400 Z300	88032783
DOOSAN	PUMA 400 C A15	ROTA THW 500 Z380	88032788
DOOSAN	PUMA 480 A15	ROTA THW 500 Z380	88032788
DOOSAN	PUMA 700 TYP1 A15	ROTA THW 630 Z520	88032790
DOOSAN	PUMA 400 B A11	ROTA NC 400 Z300	88032784
DOOSAN	PUMA 400 C A15	ROTA NC 500 Z380	88032786
DOOSAN	PUMA 480 A15	ROTA NC 500 Z380	88032786
DOOSAN	PUMA 700 TYP1 A15	ROTA NC 630 Z520	88032791

Zusatz: Angaben ohne Gewähr. Im Bestellfall muss eine Maschinenspindelzeichnung zur Prüfung der Kompatibilität mitgeschickt werden.