


Variable Maße

|                     |           | Hub             |                        |                        |                        | Hub             |                        |                        |                        |
|---------------------|-----------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Säulenlänge<br>[mm] | S<br>[mm] | Y-Achse<br>[mm] | Y <sub>1</sub><br>[mm] | Y <sub>2</sub><br>[mm] | Y <sub>3</sub><br>[mm] | Z-Achse<br>[mm] | Z <sub>1</sub><br>[mm] | Z <sub>2</sub><br>[mm] | Z <sub>3</sub><br>[mm] |
| 0                   | 0         | 300             | 630                    | 165                    | 484.5                  | 50              | 110                    | 57                     | -                      |
| 400                 | 400       | 400             | 730                    | 165                    | 584.5                  | 75              | 110                    | 94                     | -                      |
| 600                 | 600       | 500             | 830                    | 165                    | 684.5                  | 100             | 110                    | 132                    | -                      |
|                     |           | 600             | 930                    | 165                    | 784.5                  | 125             | 235                    | 370                    | 327.7                  |
|                     |           | 700             | 1030                   | 165                    | 884.5                  | 175             | 285                    | 470                    | 327.8                  |
|                     |           | 800             | 1130                   | 165                    | 984.5                  | 225             | 335                    | 570                    | 327.9                  |
|                     |           | 900             | 1230                   | 165                    | 1084.5                 |                 |                        |                        |                        |
|                     |           | 1000            | 1330                   | 165                    | 1184.5                 |                 |                        |                        |                        |
|                     |           | 1100            | 1430                   | 165                    | 1284.5                 |                 |                        |                        |                        |
|                     |           | 1200            | 1530                   | 165                    | 1384.5                 |                 |                        |                        |                        |
|                     |           | 1300            | 1630                   | 165                    | 1484.5                 |                 |                        |                        |                        |
|                     |           | 1400            | 1730                   | 165                    | 1584.5                 |                 |                        |                        |                        |
|                     |           | 1500            | 1830                   | 165                    | 1684.5                 |                 |                        |                        |                        |


Säulenaufbausystem



90 Anschluss Sockel

Diese Zeichnung zeigt die Höhe des Säulenaufbausystems. Das Portal kann an diesem stufenlos verschoben werden.


Sockel



73 Passung für Zentrierstift 90 Hilfsbohrung zur Zentrierung der Säule

Diese Zeichnung zeigt die Detailzeichnung des Sockels bei Verwendung der Option mit Säulenaufbausystem.

Anschluss des Portals




27 Befestigungsnut für Nutensteine

Diese Zeichnung zeigt den Anschluss des Portals bzw. der Horizontalachse über Nutensteine.

| Bezeichnung       | Ident.-Nr. |
|-------------------|------------|
| Nutensteine NT-M8 | 0313608    |

Anschluss des Aufbaus



2 Anschluss des Aufbaus 73 Passung für Zentrierstift 35 Rückseite 90 Anschluss des Portals

Diese Zeichnung zeigt den Anschluss des Aufbaus an den Vertikalachsen CLM (bis 100 mm Hub) bzw. LM (ab 125 mm Hub).