


Hauptansicht



Die Zeichnung zeigt die Einheit in Grundaufbau.  
Optionen werden in nachfolgenden Zeichnungen beschrieben.

- 90

Anschluss des Portals
- 91

Anschluss des Aufbaus
- 92

Ansicht ohne Säulenaufbau-system
- 93

Ansicht mit Säulenaufbau-system
- 94

Maximaler Wert – stufenlos einstellbar

Variable Maße

|                     |           | Hub             |                        |                        |                        | Hub             |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-----------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Säulenlänge<br>[mm] | S<br>[mm] | Y-Achse<br>[mm] | Y <sub>1</sub><br>[mm] | Y <sub>2</sub><br>[mm] | Y <sub>3</sub><br>[mm] | Z-Achse<br>[mm] | Z <sub>1</sub><br>[mm] | Z <sub>2</sub><br>[mm] | Z <sub>3</sub><br>[mm] | Z <sub>4</sub><br>[mm] |
| 0                   | 0         | 500             | 1160                   | 280                    | 1120                   | 100             | 258                    | 530                    | 658.5                  | 413.5                  |
| 400                 | 400       | 800             | 1460                   | 280                    | 1420                   | 300             | 485                    | 730                    | 658.5                  | 413.5                  |
| 600                 | 600       | 1000            | 1660                   | 280                    | 1620                   | 500             | 685                    | 930                    | 658.5                  | 413.5                  |
| 800                 | 800       | 1200            | 1860                   | 280                    | 1820                   |                 |                        |                        |                        |                        |
|                     |           | 1500            | 2160                   | 280                    | 2140                   |                 |                        |                        |                        |                        |