





Kontrollmasse



Aenderungen

Index u.
NummerDatum
Name

Gehaeuse

Laenge s =	5m	10m	15m	20m
ID	0306470	0306471	0306472	0306473

08pol. Rundstecker

Binder Serie 713

6 pol.Phoenix Leiterplattensteckverbindinder

FK-MC 0,5/6-ST-2,5

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mH						Tolerierung ISO 8015				Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1				
Grenzabmasse fuer Laengenmasse DIN ISO 2768 T1 mittel						Oberflaechen DIN EN ISO 1302				≡0.1		Kanten DIN ISO 13715		
0.5 -6	6 -30	30 -120	120 -400	400 -1000	1000 -2000						0.05			
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2									
Verantwortliche Abteilung Entw. Greifsysteme		Technische Referenz Kupsch, A.		Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden (§§1 und 11 des Gesetzes vom 19.06.1901 und §823 ff. B.G.B.)						Abmessungen: - Mat: - Lif12YC 11Y 4x(2x0.25C)			Massstab 1:1	
Erstellt von Blommer, H.		Erstellt am 02.08.2016		Titel, zusätzlicher Titel Geberleitung Greifsystem EGN/EZN mit ECM Schlepp				Dokumentenart Einzelteilzeichnung			Dok.-Status			
Geprueft von -		Geprueft am -						Kunde SCHUNK			Kunden-Nr. 769251			
Freigegeben von Preyl, D.		Freigegeben am 10.08.2016						Ersetzt durch -		Masse/kg ca.	Oberfl./dm2 ca.			
						Ident.-Nr. 0306470				Ersatz fuer -		Aehnlich zu -		
						Zg.-Nr. 3 04308 63 4 46				version revision-iteration	Ausgabedatum 02.08.2016	Blattgr. DIN A4	Spr. DE	Blatt 1/1