

PPG24 B

Kundenspezifischer Parallelgreifer



Anwendung: Greifen von elektrischen Bauteilen.
Durch parallele Bewegung der Backen greift der Greifer mittels Unterdruck das Bauteil.

Ausführung:

- Greifer geöffnet	18.165	mm
- Greifer geschlossen	13.97	mm
- Kolbenkraft	14	N
- Backenkraft	16.68	N
- Gewicht (ohne Pipette)	0.032	kg

Hinweis:


Sollten Sie eine geeignete Anwendung für diese Sondereinheit haben, senden Sie diese bitte zur Prüfung an:

Hotline Technik – technische Beratung

Telefon: +49-7133-103-2696 E-mail: automationsolution@de.schunk.com

PPG24 B

Kundenspezifischer Parallelgreifer



90 Greifer geschlossen

91 Greifer geöffnet