

MMS-Einbauteile für T|E|N|D|O[®] Slim 4ax

Aufnahme	Spann-Ø	L1-Maß	ID-Nr.	Gührling 1-K.-KMR	Gührling 1-K.-LVS	Bielomatik 2-K.-KMR	Bielomatik 2-K.-LVS
HSK-A 63	6	80	0206341	4939 18,063 (9942733)	4937 6,100 (9942754)	300 55 130	303 50 382 (9871451)
HSK-A 63	8	80	0206342	4939 18,063 (9942733)	4937 8,100 (9948110)	300 55 130	303 50 383
HSK-A 63	10	85	0206343	4939 18,063 (9942733)	4937 10,100 (9942755)	300 55 130	303 50 384
HSK-A 63	12	90	0206344	4939 18,063 (9942733)	4937 12,100 (9942757)	300 55 135	303 50 392
HSK-A 63	14	90	0206349	4939 18,063 (9942733)	4937 14,100 (9942758)	300 55 135	303 50 393
HSK-A 63	16	95	0206345	4939 18,063 (9942733)	4937 16,100 (9942759)	300 55 135	303 50 394
HSK-A 63	18	95	0206340	4939 18,063 (9942733)	4937 18,100 (9942760)	300 55 135	303 50 395 (1000823)
HSK-A 63	20	100	0206346	4939 18,063 (9942733)	4937 20,100 (9942761)	300 55 136	303 50 396 (1000822)
HSK-A 63	25	115	0206347	4939 18,063 (9942733)	4937 25,100 (9942762)	300 55 134 (9873458)	303 50 397 (1000825)
HSK-A 63	32	120	0206348	4939 18,063 (9942733)	4937 32,100 (9942763)	300 55 134 (9873458)	303 50 398
HSK-A 63	6	120	0206351	4939 18,063 (9942733)	4937 6,032 (20059356)	300 55 240	303 50 857
HSK-A 63	8	120	0206352	4939 18,063 (9942733)	4937 8,040 (9942742)	300 55 240	303 50 281
HSK-A 63	10	120	0206353	4939 18,063 (9942733)	4937 10,050 (9942749)	300 55 242	303 50 299
HSK-A 63	12	120	0206354	4939 18,063 (9942733)	4937 12,100 (9942757)	300 55 245	303 50 392
HSK-A 63	14	120	0206359	4939 18,063 (9942733)	4937 14,100 (9942758)	300 55 245	303 50 393
HSK-A 63	16	120	0206355	4939 18,063 (9942733)	4937 16,100 (9942759)	300 55 248	303 50 394
HSK-A 63	18	120	0206350	4939 18,063 (9942733)	4937 18,100 (9942760)	300 55 248	303 50 395 (1000823)
HSK-A 63	20	120	0206356	4939 18,063 (9942733)	4937 20,100 (9942761)	300 55 251	303 50 396 (1000825)

Angegebene Nummern sind Artikelnummern des Herstellers

In Klammern sind SCHUNK-Identnummern aufgeführt (falls vorhanden)