

MagSpring®

Lieferumfang: Stator und Läufer

Scope of delivery: stator and slider

Teile-Nummer ID	Bezeichnung 1 Description 1	Bezeichnung 2 Description 2	Statordurchmesser [mm] Stator Diameter [mm]	Statorlänge [mm] Stator length [mm]	Hub [mm] Stroke [mm]	Konstantkraft [N] Constant Force [N]
1001837	M01-20x60/50-11	Lastausgleich MagSpring (R)	20	60	50	11
1001838	M01-20x60/50-17	Lastausgleich MagSpring (R)	20	60	50	17
1001845	M01-20x60/50-22	Lastausgleich MagSpring (R)	20	60	50	22
1001847	M01-37x80/50-40	Lastausgleich MagSpring (R)	37	80	50	40
1001848	M01-37x80/50-50	Lastausgleich MagSpring (R)	37	80	50	50
1001849	M01-37x80/50-60	Lastausgleich MagSpring (R)	37	80	50	60
1001850	M01-37x155/125-40	Lastausgleich MagSpring (R)	37	155	125	40
1001851	M01-37x155/125-50	Lastausgleich MagSpring (R)	37	155	125	50
1001853	M01-37x155/125-60	Lastausgleich MagSpring (R)	37	155	125	60
1001854	M01-20x140/130-11	Lastausgleich MagSpring (R)	20	140	130	11
1001855	M01-20x140/130-17	Lastausgleich MagSpring (R)	20	140	130	17
1001856	M01-20x140/130-22	Lastausgleich MagSpring (R)	20	140	130	22
1001857	M01-37x230/200-40	Lastausgleich MagSpring (R)	37	230	200	40
1001858	M01-37x230/200-50	Lastausgleich MagSpring (R)	37	230	200	50
1001859	M01-37x230/200-60	Lastausgleich MagSpring (R)	37	230	200	60