



Materialnummer	204056	801.217	A63.65.20	93.05.036.015	4299 - 20,063	HSKAHCT20100M	16.307.63.20Z	HSK 63A-PHC20-90	930-HA06-S-20-100
Bezeichnung	TENDO SDF HSK-A 63 Ø20	Hydraulic Chuck Standard	Hydro-Dehnspannfutter	Hydro-Dehnspannfutter	Hydraulik-Dehnspannfutter	Trend Line	Kurze schlanke Ausführung	Hydro-Dehnspannfutter PHC	CoroChuck 930
Listenpreis	342,00 €	465,00 €	242,00 €	398,00 €	388,00 €	375,00 €	366,00 €	480,00 €	468,00 €



Materialnummer	206406	-	A63.65.20.80	-	-	HSK63AHCTHT20090M	16.508.63.20.Z	HSK 63A-PHC20H-105	930-HA06-HD-20-100
Bezeichnung	SDF-EC HSK-A 63 Ø20	-	Hydro-Dehnspannfutter kurz/schwer	-	-	HydroForce HTC	HPH-High Performance Holder	Omega Hochdruck-Dehnspannfutter	CoroChuck 930
Listenpreis	174,00 €	-	224,00 €	-	-	301,50 €	293,00 €	475,00 €	508,00 €



Materialnummer	205286	-	-	93.05.037.016	4296 - 20,063	HSKAHC20100M	16.510.63.20Z	-	-
Bezeichnung	TENDO SDF-KSR HSK-A 63 Ø20	-	-	Hydro-Dehnspannfutter RadAx	Hydraulik-Dehnspannfutter mit radialer Längenverstellung	HP Standardreihe	Kurze schlanke Ausführung radiale Längenverstellung	-	-
Listenpreis	435,00 €	-	-	398,00 €	468,00 €	477,50 €	399,00 €	-	-



Materialnummer	204536	-	-	93.05.036.246	-	HSKAHCSL20170M	16.404.63.20Z/200	HSK 63A-PHC20S-195	930-HA06-P-20-163
Bezeichnung	TENDO SDF-LSS HSK-A 63 Ø20	-	-	Hydro-Dehnspannfutter lang und schlank	-	Slim Line	HPH 3° Multi	Hydro-Dehnspannfutter PHC Super Slim Series	CoroChuck 930 Pencil
Listenpreis	650,00 €	-	-	695,00 €	-	598,00 €	666,00 €	640,00 €	643,00 €



Materialnummer	204216	-	402.65.20.24	28.05.043.199	-	-	15.501.40.20.Z	-	-
Bezeichnung	TENDO SDF-ES SK-40 Ø20	-	Hydro-Dehnspannfutter extra kurz Ausführung	Hydro-Dehnspannfutter kurze / schwere Ausführung	-	-	Ultrakruze Ausführung	-	-
Listenpreis	275,00 €	-	189,00 €	219,00 €	-	-	275,00 €	-	-



Materialnummer	206306	805.841	-	5.043.152	-	-	40.557.20.20.Z	-	-
Bezeichnung	SDF SVL-150-20 Ø20	Hydraulic Chuck Super Slim	-	Hydro-Dehnverlängerung rank und schlank	-	-	Hydro-Dehnverlängerung	-	-
Listenpreis	299,00 €	495,00 €	-	349,00 €	-	-	341,00 €	-	-

