


VERTRIEBSINFORMATION

Umstellung des Lieferanten im Produktbereich Werkzeughalter

CELSIO Warmschrumpffutter und –verlängerungen

Unterschiede Bitte auch das Katalogkapitel/PDF CELSIO beachten!



HSK-A 40

CELSIO Schrumpffutter Ø 3, 4, 5:

- Ø **D6 (neu)** - D2 (alt) an der Spitze des Futters
SCHUNK größer:



SCHUNK: 12,0 mm (NEU im Katalog - 1458784 Ø3, 1458785 Ø4, 1458786 Ø5)

SCHUNK: 10,0 mm (Bisher im Katalog - 210107 Ø3, 210108 Ø4, 210109 Ø5)

HSK-A 50

CELSIO Schrumpffutter Ø 3, 4, 5:


- Ø **D6 (neu)** - D2 (alt) an der Spitze des Futters
SCHUNK größer:



SCHUNK: 12,0 mm (NEU im Katalog - 1458793 Ø3, 1458794 Ø4, 1458795 Ø5)

SCHUNK: 10,0 mm (Bisher im Katalog - 210110 Ø3, 210111 Ø4, 210112 Ø5)

CELSIO Schrumpffutter HSK-A50 **208116** Ø18 und **208117** Ø20 sind wieder verfügbar!



HSK-E 50

CELSIO Schrumpffutter Ø 3, 4, 5:

- Ø **D6 (neu)** - D2 (alt) an der Spitze des Futters SCHUNK größer:



SCHUNK: 12,0 mm (NEU im Katalog - 1458810 Ø3, 1458811 Ø4, 1458812 Ø5)

SCHUNK: 10,0 mm (Bisher im Katalog - 210146 Ø3, 210147 Ø4, 210148 Ø5)

HSK-F 63

CELSIO Schrumpffutter

- Wieder im SCHUNK Portfolio
- Version „kurz“ Ø3 – Ø25
- Version L1=130mm Ø6 – Ø25



SK 40

CELSIO Schrumpffutter Ø 3, 4, 5:


- Ø **D6 (neu)** - D2 (alt) an der Spitze des Futters SCHUNK größer:



SCHUNK: 12,0 mm (NEU im Katalog - 1458815 Ø3, 1458816 Ø4, 1458817 Ø5)

SCHUNK: 10,0 mm (Bisher im Katalog - 210080 Ø3, 210090 Ø4, 210100 Ø5)

CELSIO Schrumpffutter SK 40 L1=130mm **26000906** Ø 3, **26000907** Ø 4, **26002788** Ø5 und **26000634** Ø32 zusätzlich verfügbar, bzw. wurden ergänzt!



SK 50

Keine Unterschiede



BT 40

CELSIO Schrumpffutter Ø 3, 4, 5:

- Ø **D6 (neu)** - D2 (alt) an der Spitze des Futters SCHUNK größer:

SCHUNK: 12,0 mm (NEU im Katalog - 1458826 Ø3, 1458827 Ø4, 1458828 Ø5)

SCHUNK: 10,0 mm (Bisher im Katalog - 210101 Ø3, 210102 Ø4, 210103 Ø5)

CELSIO Schrumpffutter BT 40 L1=130mm **1324749** Ø3, **1324751** Ø4 und **1324752** Ø5 zusätzlich verfügbar, bzw. wurden ergänzt!




BT 50

Keine Unterschiede

CELSIO Schrumpffutter BT 50 L1=130mm

L1=160mm und L1=200mm zusätzlich verfügbar, bzw. wieder verfügbar!





CELSIO SCHUNK CAPTO C4

Ø6-20 zusätzlich verfügbar, bzw. wurden ergänzt!

CELSIO SCHUNK CAPTO C5

Ø6-25 zusätzlich verfügbar, bzw. wurden ergänzt!



CELSIO SCHUNK CAPTO C6

Keine Unterschiede

CELSIO Schrumpffutter SCHUNK CAPTO C6 kurze Ausführung (L1=80mm)

26002319 Ø 3, **26001855** Ø 4 und **26002458** Ø 5 zusätzlich verfügbar, bzw. wurden ergänzt!

CELSIO Schrumpffutter SCHUNK CAPTO C6 L1=120mm zusätzlich verfügbar, bzw. wieder verfügbar!

CELSIO SCHUNK CAPTO C8 kurze Ausführung Ø6-32

zusätzlich verfügbar, bzw. wurden ergänzt!

Zusätzliche CELSIO Varianten wurden ebenfalls im Portfolio ergänzt,

- **DualContact BT30 und BT40**
- **L1=120mm in verschiedenen Schnittstellen verfügbar**
- **Version CoolFlow in verschiedenen Schnittstellen verfügbar, auch SVL Verlängerungen**
- **CELSIO mit 3° Schräge in verschiedenen Schnittstellen verfügbar**
- **HSK-F63 Portfolio wieder verfügbar**

Die Varianten, die bisher im Katalog aufgeführt waren, können immer noch, aber zu anderen Konditionen bezogen werden!