



Tabellarische Übersicht – NI 03 zu Nachfolger IN 30L

Im Produktbereich Induktive Näherungsschalter wird sukzessive der Sensor NI 03 durch den Sensor IN 30L ersetzt. Die Funktionsfähigkeit der Sensoren an den SCHUNK Produkten ist identisch, trotzdem möchten wir Sie mit folgender Übersicht über die Änderungen informieren. Weitere Informationen finden sich in dem jeweils gültigen Katalogkapitel.

Merkmal	NI 03 Induktiver Näherungsschalter Ø 3 mm	IN 30L Induktiver Näherungsschalter Ø 3 mm				
Status	Altprodukt, in Abkündigung	Neuprodukt				
Material-nummer / Benamung	NI 03 0313426	IN 30L-S-M8-PNP 1001274				
Produktbild (Stellvertreter)						
Technische Daten	Die technischen Daten sind bis auf die folgenden Werte identisch. Weitere technische Daten finden sich in den jeweiligen Katalogkapiteln.					
	Max. Schaltstrom		200 mA	Max. Schaltstrom		100 mA
	Kabellänge L		300 mm	Kabellänge L		200 mm
	Kabeldurchmesser D		3,5 mm	Kabeldurchmesser D		2,6 mm
	Dichtheit IP (Sensor, gesteckt)		65	Dichtheit IP (Sensor, gesteckt)		67
	Min. Biegeradius (statisch)		5 x D	Min. Biegeradius (statisch)		10 x D
	Min. Biegeradius (dynamisch)		10 x D	Min. Biegeradius (dynamisch)		10 x D
Abmessungen	Zeichnung des Sensors 			Zeichnung des Sensors und Steckers 		
	Zeichnung des Steckers  HINWEIS Der Stecker hat keine Überwurfmutter. Die Kabelverlängerung muss über eine Überwurfmutter verfügen. Standardisierte Sensor-Verteiler können nicht verwendet werden.			HINWEIS Der Stecker hat eine Überwurfmutter. Standardisierte Kabelverlängerungen und Sensor-Verteiler können verwendet werden.		
Verpackung	Schlauchbeutel, transparent			Schlauchbeutel, transparent		
IO-Link	Schnittstelle nicht verfügbar			IO-Link-Schnittstelle Version 1.0, auf Anfrage verfügbar		

Merkmal	NI 03 <i>Induktiver Näherungsschalter Ø 3 mm</i>	IN 30L <i>Induktiver Näherungsschalter Ø 3 mm</i>
Sensor ist Zubehör von	CLM 08 (über NIA 50-KT) CLM 10 RM 06 RM 08 (über RMNS 08-X /-G / -W) RM 10 (über RMNS 08-X /-G / -W)	CLM 08 (in Vorbereitung) CLM 10 RM 06 RM 08 (in Vorbereitung) RM 10 (in Vorbereitung) HINWEIS Die Kompatibilität des Sensors zu den oben genannten Produkten wurde durch interne Tests sichergestellt.
Relevantes Zubehör	Anschlusskabel KA und Verlängerungskabel KV Clip CLI-M8 Sensortester SST	Anschlusskabel KA und Verlängerungskabel KV Clip CLI-M8 Sensortester SST Sensorverteiler V2-M8, V4-M8 und V8-M8 HINWEIS Die genauen Bezeichnungen inklusive Materialnummer finden Sie im aktuellen Katalogkapitel des Sensors.

Ansprechpartner

SCHUNK Mitarbeiter stehen gerne für eine Beratung oder Fragen zur Verfügung.

Hotline Verkauf: +49-7133-103-3888 (Auskünfte zu Preis und Lieferzeit, SCHUNK Standardprodukte)

Hotline Technik: +49-7133-103-2696 (Technische Beratung, kundenspezifische Greifsysteme)

After Sales Service und Kundendienst: +49-7133-103-2333