






Installation option with tuning plate (sheet 2/3)

Einbaubeispiel für Kupplungsmechanik-
Einschraubelement Teilenummer: 0471104 (Blatt 3/3)

Installation example for coupling nipple male member
part number: 0471104 (Sheet 3/3)

Hinweis zu Einbaubeispiel ohne Abstimmsscheibe (Bei 0,5 mm Höhenversatz von VERO-S NSE plus / NSE3 zu MDN 3-2)	Remark on installation example without shim (At 0.5 mm height offset VERO-S NSE plus / NSE3 to MDN 3-2)
--	---

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-M				Tolerierungen DIN ISO 8015				Gewindetoleranzen DIN 13 T15			
Grenzabweichungen für Längenmaße DIN ISO 2768 M1 mittel				Oberflächen DIN EN ISO 1302				Kanten DIN ISO 13715			
0,5 -0,5 30 -0,30 120 -0,120 400 -0,040 1100 -0,010 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2								$\sqrt{0.1}$ $\sqrt{0.05}$ $\sqrt{0.5}$ $\sqrt{1.6}$			
Verantwortliche Abteilung Entw. Stationäre		Technische Referenz Wäschner, T.		Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder drucken, kopieren noch elektronisch weitergegeben werden (siehe §11 des Gesetzes von 05.05.1901 über das Pat. in §§ 1-3)				Abmessungen - Maß:		Massstab:	
Erstellt von Wäschner, T.		Erstellt am 29.02.2016		Einbauezeichnung VERO-3 MDN 3-2 Einbauvarianten				Dokumentenart S. Kundenzeichnung		Dok.-Status Freigegeben	
Freigegeben von		Freigegeben an						Kunde SCHUNK		Erstellt durch Maszinger, G.	
				Ident.-Nr. 04 71102							
				Zg.-Nr. 04 71102		ausfert. Ausgabedatum A-1 23.07.2016		Blattanz. Blatt DIN A1 1		Dr. Dg. Dg. 1/3	



—Spannpalette oder kundenseitige Vorrichtung
clamping pallet

Spannbolzen SPA 40 RF
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Clamping bolt SPA 40 RF
(not included in the delivery)

Hinweis zu Einbau für Kupplungsmechanik-Einschraubelement in der Wechselschnittstelle (nicht im Lieferumfang enthalten)	Note for installation for coupling nipple male member in the exchange interface (not included in the delivery)
Einbauraum für Kupplungsnißel Einschraubelement (21)	Installation space for coupling nipple male member (21)
Kupplungsnißel Einschraubelement (22) Teilenummer: 0471104 Anzugsmoment: 15 Nm	coupling nipple male member (22) part number: 0471104 torque: 15 Nm

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mS Grenzmaße bzw. Längenmaße DIN ISO 2768 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 30 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000					Tolerierung ISO 8015 Oberflächentoleranzen DIN ISO 1302 				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--