



Superior Clamping and Gripping



Preisliste VERO-S WDM-5X

Preis list VERO-S WDM-5X

Gültig ab 01.07.2019

Gültig ab 01.07.2019



Superior Clamping and Gripping

Jens Lehmann steht für sicheres, präzises Greifen und Halten. Als Markenbotschafter im Team von SCHUNK repräsentiert der Nr.-1-Torwart unsere weltweite Kompetenzführerschaft bei Greifsystemen und Spanntechnik. Die Spitzenleistungen von SCHUNK und Jens Lehmann sind geprägt von Dynamik, Präzision und Zuverlässigkeit.

Superior Clamping and Gripping

Jens Lehmann stands for safe, precise gripping and holding. As a brand ambassador of the SCHUNK team, the No. 1 goalkeeper represents our global competence leadership for gripping systems and clamping technology. The top performance of SCHUNK and Jens Lehmann are characterized by dynamics, precision, and reliability.

Erfahren Sie mehr unter:

For more information visit our website:

schunk.com/lehmann



J. Lehmann
Jens Lehmann





Henrik A. Schunk, Kristina I. Schunk, Markenbotschafter Jens Lehmann und Heinz-Dieter Schunk
Henrik A. Schunk, Kristina I. Schunk, brand ambassador Jens Lehmann, and Heinz-Dieter Schunk

Spitzenleistung im Team

Bei Greifsystemen und Spanntechnik ist SCHUNK weltweit die Nr. 1 – vom kleinsten Parallelgreifer bis zum größten Spannbackenprogramm.

Um effizient zu produzieren, haben sich Unternehmen über 2.000.000 Mal für einen Präzisionswerkzeughalter von SCHUNK entschieden. 1.000.000 Mal für einen SCHUNK Greifer. 100.000 Mal für ein Drehfutter oder ein Stationäres Spannsystem.

Das macht uns stolz. Und es spornt uns an zu neuen Spitzenleistungen.

Als Kompetenzführer erkennen und entwickeln wir Standards mit Zukunftspotenzial, die den rasanten Fortschritt in vielen Branchen prägen.

Unsere Kunden profitieren in unserem innovativen Familienunternehmen vom Expertenwissen, der Erfahrung und dem Teamgeist von über 3.500 Mitarbeitenden.

Weiterhin beste Ergebnisse mit unseren Qualitätsprodukten wünscht Ihnen Ihre Familie Schunk.

Top Performance in the Team

SCHUNK is the world's No. 1 for gripping systems and clamping technology – from the smallest parallel gripper to the largest chuck jaw program.

In order to boost efficiency, SCHUNK customers have bought more than 2,000,000 precision toolholders, 1,000,000 SCHUNK grippers, and 100,000 lathe chucks and stationary workholding systems so far.

This makes us proud and motivates us to attain new top performances.

As a competence leader, we recognize and develop standards with a large potential for the future, which will drive the rapid progress in many industries.

Our customers profit from the expert knowledge, the experience, and the team spirit of more than 3,500 employees in our innovative family-owned company.

The Schunk family wishes you improved end results with our quality products.



Heinz-Dieter Schunk



Henrik A. Schunk



Kristina I. Schunk

SCHUNK Spanntechnik | *Clamping Technology*

Produktübersicht | *Product Overview*



Drehfutter

Die ganze Welt des Drehens. Präziser Halt bei voller Dynamik.

Lathe Chucks

The whole world of lathe chucks. Precise hold at full dynamics.



Magnetetechnik

5-seitige Bearbeitung in einer Aufspannung. Deformationsfrei und sekundenschnell.

Magnetic Technology

5-sided machining in one set-up. Deformation-free within seconds.



Werkzeughalter

Mit System zur perfekten Werkzeugspannung.

Toolholders

The perfect system for tool clamping.



Spannbacken

Einzigartige Vielfalt. Das weltgrößte Standard-Spannbacken-Programm aus einer Hand.

Chuck Jaws

Unique diversity. The world's largest standard chuck jaw program from one source.



Stationäre Spanntechnik

Der größte Baukasten für Individualisten. Pneumatisch, hydraulisch oder mechanisch.

Stationary Workholding

The largest modular system for individualists. Pneumatic, hydraulic, or mechanic.



Ihre Drehmaschine
Your Lathe



Ihr Bearbeitungszentrum
Your Machining Center

Preisliste 2019 | *Price list 2019*

VERO-S WDM-5X

Gültig ab 01.07.2019 | *Gültig ab 01.07.2019*

	Seite Page
Basismodule <i>Base chucks</i>	6
Basisbefestigung für Basismodule <i>Basic fastening for basic modules</i>	6
Aufbauspannmodul <i>Stacking Module</i>	7
Reduktionsadapter zur Befestigung am Werkstück <i>Reduction adapter for fastening on the workpiece</i>	7
Spannbolzen <i>Clamping pins</i>	8
Zubehör 5-Achs Stabilisatoren <i>Accessories 5-axis stabilizers</i>	10

Persönliche Beratung

Unser Verkaufsteam ist gerne für Sie da:

Werkzeughaltersysteme

Tel.: +49-7133-103-3888
Fax: +49-7133-103-2239
E-Mail: customercenter@de.schunk.com

Drehfutter, Stationäre Spannsysteme

Tel.: +49-7572-7614-1055
Fax: +49-7572-7614-1039
E-Mail: spanntechnik@de.schunk.com

Spannbacken

Tel.: +49-7133-103-3888
Fax: +49-7133-103-2239
E-Mail: customercenter@de.schunk.com

Bestellhinweise

Bitte geben Sie jeweils Anzahl, Bezeichnung und ID der gewünschten Artikel an. So stellen Sie sicher, dass Sie schnellstmöglich die korrekten Artikel erhalten.

Gültigkeit

Diese Preisliste gilt in Deutschland ab dem 1. Juli 2019 und versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Sie ersetzt alle früheren Preislisten. Für alle Bestellungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter schunk.com

Persönliche Beratung

Unser Verkaufsteam ist gerne für Sie da:

Werkzeughaltersysteme

Tel.: +49-7133-103-3888
Fax: +49-7133-103-2239
E-Mail: customercenter@de.schunk.com

Drehfutter, Stationäre Spannsysteme

Tel.: +49-7572-7614-1055
Fax: +49-7572-7614-1039
E-Mail: spanntechnik@de.schunk.com

Spannbacken

Tel.: +49-7133-103-3888
Fax: +49-7133-103-2239
E-Mail: customercenter@de.schunk.com


Bestellhinweise

Bitte geben Sie jeweils Anzahl, Bezeichnung und ID der gewünschten Artikel an. So stellen Sie sicher, dass Sie schnellstmöglich die korrekten Artikel erhalten.

Gültigkeit

Diese Preisliste gilt in Deutschland ab dem 1. Juli 2019 und versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Sie ersetzt alle früheren Preislisten. Für alle Bestellungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter schunk.com



Basismodule | Base chucks

	Beschreibung Description	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Preis in € Price in €
	5-Achs Basismodul Ø 80 Raster 50/40 5-axis basic module Ø 80 Grid size 50/40	WDM-5X-BM 80-75	1398160	634,00
		WDM-5X-BM 80-100	1398161	662,00
	5-Achs Basismodul Ø 80 Raster 50/100 Befestigung 12H7 5-axis basic module Ø 80 Grid size 50/100 Fastening 12H7	WDM-5X-BM 80-125	1398162	811,00
		WDM-5X-BM 80-150	1398163	843,00
		WDM-5X-BM 80-175	1398164	881,00
	5-Achs Basismodul Ø 80 Doppelspannung 5-axis basic module Ø 80 Double clamping	WDM-5X-BDM 80-125	1398171	863,00

Basisbefestigung für Basismodule | Basic fastening for basic modules

	Beschreibung Description	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Preis Price
	Basiserhöhung Basic height extension	WDM-5X-BP 235-235-50	1398172	526,00
		WDM-5X-BP 270-250-36	1398173	605,00
	Spannbolzen für Nuteneinbau 14h6 M10 Clamping pin for integrating a slot 14h6 M10	SBA-T 40-14h6	1398453	136,00
		SBC-T 40-14h6	1398454	133,00
	Spannbolzen für Nuteneinbau 16h6 M12 Clamping pin for integrating a slot 16h6 M12	SBA-T 40-16h6	1398455	145,00
		SBC-T 40-16h6	1398456	141,00
	Spannbolzen für Nuteneinbau 18h6 M12 Clamping pin for integrating a slot 18h6 M12	SBA-T 40-18h6	1398459	145,00
		SBC-T 40-18h6	1398460	141,00
	Spannbolzen für Nuteneinbau 22h6 M12 Clamping pin for integrating a slot 22h6 M12	SBA-T 40-22h6	1398461	145,00
		SBC-T 40-22h6	1398462	141,00

Aufbauspannmodul | Stacking Module

	Beschreibung Description	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Preis in € Price in €
	5-Achs Aufbaumodul Ø 80 5-axis stacking module Ø 80	WDM-5X-SM 80-75	1398181	521,00
		WDM-5X-SM 80-100	1398182	547,00
		WDM-5X-SM 80-125	1398183	589,00
	5-Achs Aufbaumodul Ø 80 Anzugsschraubenanordnung parallel 5-axis stacking module Ø 80 Parallel arrangement of the tightening bolts	WDM-5X-SDM 80-125	1398184	805,00

Reduktionsadapter zur Befestigung am Werkstück | Reduction adapter for fastening on the workpiece

	Beschreibung Description	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Preis in € Price in €
	5-Achs Reduktionsadapter, mit M16-Gewinde Vorbereitet für Passschraube 5-axis reduction adapter, with M16 thread Prepared for fitting screw	SBA-VL-P 50-M16	1398227	300,00
	5-Achs Reduktionsadapter, mit M16-Gewinde Vorbereitet für Passschraube und Einstellung über Fräsdornringe 5-axis reduction adapter, with M16 thread Prepared for fitting screw and adjustment via rings of a milling arbor	SBA-VL-PA 50-M16	1398228	333,00
	5-Achs Reduktionsadapter Weiche Ausführung zur Nachbearbeitung des Kunden 5-axis reduction adapter Soft version for finish machining by the customer	SBA-VL 25-M12	1398229	209,00
	5-Achs Reduktionsadapter Weiche Ausführung zur Nachbearbeitung des Kunden 5-axis reduction adapter oft version for finish machining by the customer	SBA-VL 50-M12	1398240	263,00

Reduktionsadapter zur Befestigung am Werkstück | Reduktionsadapter zur Befestigung am Werkstück

	Beschreibung Description	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Preis in € Price in €
	5-Achs Höheneinstelladapter Ø 80 Einstellbare Höhe von 50-75 mm 5-axis height adjustment adapter Ø 80 Height adjustable between 50 - 75 mm	SBA-HE 50-75	1398307	547,00
	5-Achs Plangripadapter Zum Bearbeiten von Kleinteilen 5-axis plane grip adapter For machining of small parts	SBA-VLK 75-M10	1398308	360,00
	5-Achs Spannzangenadapter 5-axis collet chuck adapter	SBA-SEZ ER50-100	1398309	440,00

Spannbolzen | Clamping pins

	Beschreibung Description	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Preis in € Price in €
	Spannbolzen mit Zentrierdurchmesser 16h6 Zentrierbund 5 mm M12 Clamping pin with a 16h6 centering diameter Centering 5 mm M12	SBA 40-16h6	1398325	80,00
		SBB 40-16h6	1398326	105,00
		SBC 40-16h6	1398327	75,00
	Spannbolzen mit Zentrierdurchmesser 18h6 Zentrierbund 5 mm M12 Clamping pin with a 18h6 centering diameter Centering 5 mm M12	SBA 40-18h6	1398330	80,00
		SBB 40-18h6	1398331	105,00
		SBC 40-18h6	1398332	75,00
	Spannbolzen mit Zentrierdurchmesser 20h6 Zentrierbund 5 mm M12 Clamping pin with a 20h6 centering diameter Centering 5 mm M12	SBA 40-20h6	1398337	80,00
		SBB 40-20h6	1398338	105,00
		SBC 40-20h6	1398339	75,00


Spannbolzen | Clamping pins

	Beschreibung Description	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Preis in € Price in €
	Spannbolzen mit Durchgangsbohrung für Ausgleichsschraube M16 Zentrierbund 25h6 Ermöglicht flexible Montage am Werkstück mit minimalen Ausgleich von Gewinde-Koax-Fehlern. Clamping pins with thru hole suitable for compensation screw M16 Centering 25h6 For flexible mounting on the workpiece with minimum compensation of thread-coax errors.	SBA-B 40	1398345	61,00
		SBB-B 40	1398346	72,00
		SBC-B 40	1398347	58,00
	Ausgleichsschraube Wird in Kombination mit dem Spannbolzen mit vergrößerter Durchgangsbohrung verwendet. Compensation screw It is used in combination with a clamping pin with an enlarged through-hole.	PDSC M16-60	1398348	26,00
		PDSC M16-62	1398349	26,00
		PDSC M16-65	1398350	26,00
		PDSC M16-70	1398351	26,00
	Standard Spannbolzen SPA = Zentrierbolzen SPB = Positionierbolzen SPC = Haltebolzen Standard clamping pins SPA = Clamping pin SPB = Positioning pin SPC = Holding pin	SPA 40	0471151	50,00
		SPB 40	0471152	60,00
		SPC 40	0471153	45,00
		SPA 40-16	0471064	71,00
		SPB 40-16	0471065	95,00
		SPC 40-16	0471066	62,00
	Ausgleichsbolzen Spannbolzen zum Ausgleich von Stichmaßschwankungen SPA-X 40 = Ausgleich in eine Richtung von ±1 mm SPA-XY 40 = Ausgleich in alle Richtungen von ±1 mm Compensation pins Clamping pin for compensation of pitch fluctuations SPA-X 40 = Compensation in one direction of ±1 mm SPA-XY 40 = Compensation in every direction of ±1 mm	SPA-X 40	0471155	195,00
		SPA-XY 40	0471156	175,00
	Schwalbenschwanzbolzen Spannbolzen mit Befestigungstiefe 3,5 mm Dove tail pins Clamping pins with fastening depth of 3.5 mm	SPA-S 40	1310630	195,00
		SPB-S 40	1323856	210,00
		SPC-S 40	1323857	190,00
	Spannbolzen ohne Bund Vorbereitet für Passschrauben mit Passungen Ø 16h5 und Ø 12h5 Clamping pin without collar Prepared for fitting screws with fitting Ø 16h5 and Ø 12h5	SBA-OB 40-12G6	1398355	75,00
		SBB-OB 40-12G6	1398356	86,00
		SBC-OB 40-12G6	1398357	73,00
		SBA-OB 40-16G6	1398359	75,00
		SBB-OB 40-16G6	1398360	86,00
		SBC-OB 40-16G6	1398361	73,00


Spannbolzen | Clamping pins

	Beschreibung Description	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Preis in € Price in €
	Passschraube 12h5, Schraubenlänge 50 mm Fitting screw 12h5, screw length 50 mm	PSC Ø12h5-M12-50	1398388	40,00
	Passschraube 12h5, Schraubenlänge 55 mm Fitting screw 12h5, screw length 55 mm	PSC Ø12h5-M12-55	1398389	40,00
	Passschraube 16h5, Schraubenlänge 28 mm Fitting screw 16h5, screw length 28 mm	PSC Ø16h5-M12-28	1398390	47,00
	Passschraube 16h5, Schraubenlänge 37,5 mm Fitting screw 16h5, screw length 37,5 mm	PSC Ø16h5-M12-37.5	1398391	47,00
	Passschraube 16h5, Schraubenlänge 43,5 mm Fitting screw 16h5, screw length 43,5 mm	PSC Ø16h5-M16-43.5	1398392	47,00
	Passschraube 16h5, Schraubenlänge 55 mm Fitting screw 16h5, screw length 55 mm	PSC Ø16h5-M16-55	1398393	40,00
	Schwerlastbolzen Spannbolzen mit einer Haltekraft von 75 kN Heavy duty pins Clamping pins with a holding force of 75 kN	SPA-F 40	0471171	73,20
		SPC-F 40	0471172	63,90
	Positionierdorn Zum manuellen Vorjustieren und anschließenden genauen Positionieren – ohne Öffnen der Module durch die Maschinenspindel Positioning arbor For manual pre-adjustment and subsequent exact positioning – without having to open the modules due to the use of the machine spindle	SCHUNK Aviation Spanndorn Clamping arbor	40108422	344,00

Zubehör 5-Achs Stabilisatoren | Accessories 5-axis stabilizers

	Beschreibung Description	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Preis in € Price in €
	Teleskop Klemmeinheit, Länge 255-305 mm Telescopic clamping unit, length 255-305	(WDM-5X-)TKE 255-305	1398469	640,00
	Teleskop Klemmeinheit, Länge 355-505 Telescopic clamping unit, length 355-505	(WDM-5X-)TKE 355-505	1398470	694,00
	Spannkugel Zentrales Verbindungselement Clamping ball Central connection element	SKG Ø25.4	1398471	195,00
	Verlängerung Ø25, Länge 75 mm Extension Ø25, length 75 mm	TKE-LV 75	1398480	132,00
	Verlängerung Ø25, Länge 100 mm Extension Ø25, length 100 mm	TKE-LV 100	1398481	137,00
	Verlängerung Ø25, Länge 150 mm Extension Ø25, length 150 mm	TKE-LV 150	1398482	173,00
	Verlängerung Ø25, Länge 250 mm Extension Ø25, length 250 mm	TKE-LV 250	1398483	204,00
	Verlängerung Ø25, Länge 500 mm Extension Ø25, length 500 mm	TKE-LV 500	1398484	232,00

Zubehör 5-Achs Stabilisatoren | Accessories 5-axis stabilizers

	Beschreibung Description	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Preis in € Price in €
	Feinjustierung Fine adjustment	TKE-FE	1398490	344,00
	SCHUNK Magnet MHM-IT-125 mit 2 Spannkugeln SCHUNK magnet MHM-IT-125 with 2 clamping balls	MHM-ITS 125-2	1398491	653,00
	Blechklammer zur Werkstückbefestigung Metal clip for workpiece fastening	BKW	1398492	474,00
	Befestigungssatz Fastening set	BFS-SBA 40	1398493	216,00
	Schraubenbefestigung Screws for fastening	BFS-SC M12-40	1398509	82,00
		BFS-SC M14-40	1398510	94,00
		BFS-SC M16-40	1398511	94,00
		BFS-SC M18-40	1398512	97,00
		BFS-SC M20-50	1398513	105,00
		BFS-SC M24-50	1398514	111,00
	Zubehör Set Accessory kit	(WDM-5X-)TKE Set	1398521	1.389,00

Nr. 1

**für sicheres, präzises
Greifen und Halten.**

*for safe, precise
gripping and holding.*



J. Lehmann

Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende,
seit 2012 SCHUNK-Markenbotschafter
für sicheres, präzises Greifen und Halten.
*Jens Lehmann, German goalkeeper legend,
SCHUNK brand ambassador since 2012
for safe, precise gripping and holding.
schunk.com/lehmann*

852 Minuten ohne Gegentor
in der Champions League
*minutes without a goal against
him in the Champions League*

681 Minuten ohne Gegentor
im Nationaltrikot
*minutes without a goal against
him in the national team*

2 gehaltene Elfmeter bei der WM 2006
*intercepted penalties in the
2006 World Cup*

1 Kopfballtor als Torwart
headed goal as a goalie

0 Niederlagen als Englischer Meister
defeats English Soccer Champion

und
and

über 2.000.000
verkaufte Präzisionswerkzeughalter
More than 2,000,000 sold precision toolholders

Rund 1.000.000
ausgelieferte SCHUNK Greifer
About 1,000,000 delivered SCHUNK grippers

Mehr als 100.000
Drehfutter und Stationäre
Spannsysteme weltweit im Einsatz
*More than 100,000 lathe chucks and stationary
workholding systems are in use worldwide*

über 16.000.000
verkaufte Standard-Spannbacken
More than 16,000,000 sold standard chuck jaws

Mehr als 75.000 realisierte
kundenspezifische Lösungen in der
Hydro-Dehnspanntechnik
*More than 75,000 implemented hydraulic
expansion customized solutions*

SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1301
Fax +49-7572-7614-1039
spannsysteme@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

