




## Backenrohlinge

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | Min. Abstand<br>a<br>[mm] | Min. Abstand<br>b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Stück<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------|
|  | SBMJ 70     | 0132150    | 12        | 35        | 60        | 80        | 12                        | 20                        | M10       | Stahl     | 1.3             |


## Harte Stufenaufsatzbacken

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | T<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | c<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | SHB-J 60    | 0133100    | 12        | 28        | 36        | 67        | 12        | 14        | 20        | 20        | M10       | Stahl     | 0.8            |


## Krallenbacken für Außenspannung

|                                                                                    | Spannbereich<br>ØD | Schwingkreis<br>SDmax | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | T<br>[mm] | G  | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | 27 - 64            | 185                   | SZAJ 16-6   | 0176100    | 12        | 30        | 47        | 20        | M6 | 20        | M10       | Stahl     | 1.2            |
|                                                                                    | 41 - 80            | 185                   | SZAJ 16-7   | 0176101    | 12        | 30        | 47        | 20        | M6 | 20        | M10       | Stahl     | 1              |
|                                                                                    | 57 - 96            | 185                   | SZAJ 16-8   | 0176102    | 12        | 30        | 47        | 20        | M6 | 20        | M10       | Stahl     | 1.1            |
|                                                                                    | 71 - 110           | 185                   | SZAJ 16-9   | 0176103    | 12        | 30        | 47        | 20        | M6 | 20        | M10       | Stahl     | 1.1            |
|                                                                                    | 87 - 126           | 185                   | SZAJ 16-10  | 0176104    | 12        | 40        | 47        | 20        | M6 | 20        | M10       | Stahl     | 1.2            |

## Krallenbacken für Stangenspannung



|                                                                                     | Spannbereich<br>ØD | Schwingkreis<br>SDmax | Bezeichnung  | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | T<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | 12 - 45            | 184                   | SZAJ-ST 16-2 | 0175501    | 12        | 30        | 40        | 34        | 20        | M10       | Stahl     | 1.1            |

## QUENTES Kunststoffbacken




|                                                                                     | Spannbereich<br>ØD | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | m/Satz<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | 20 - 41            | TRQJ 160-1  | 0150022    | 12        | 40        | 55        | 65        | 20        | M10       | 0.6            |





## Verzahnte Stangen

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | Werkstoff | m/Stück<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|  | JBM-ST 120  | 0114510    | 12        | 35        | 60        | 420       | Stahl     | 6.7             |
|  | JBM-STA 120 | 0114511    | 12        | 40        | 60        | 420       | Aluminium | 2.8             |


## Weiche Aufsatzbacken

|                                                                                     | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | a1<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|    | KM-WBL 60   | 0132600    | 12        | 32        | 32        | 82        | 4          | 15        | 20        | M10       | Stahl     | 1.5            |
|                                                                                     | KM-WBL 62   | 0132606    | 12        | 35        | 60        | 82        | 4          | 15        | 20        | M10       | Stahl     | 3.6            |
|   | KM-WB 61    | 0130128    | 12        | 35        | 60        | 72        |            | 15        | 20        | M10       | Stahl     | 2.9            |
|                                                                                     | KM-WB 66    | 0132138    | 12        | 32        | 32        | 72        |            | 15        | 20        | M10       | Stahl     | 1.4            |
|  | KM-WBAL 70  | 0132521    | 12        | 35        | 50        | 72        |            | 15        | 20        | M10       | Aluminium | 0.9            |

## Weiche Segmentbacken

|                                                                                     | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | B1<br>[mm] | Ø D<br>[mm] | H<br>[mm] | H1<br>[mm] | L<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | KMWB-SM 165 | 0132700    | 12        | 120       | 50         | 160         | 50        | 40         | 60        | 25        | 20        | M10       | Stahl     | 4.9            |
|  | KMWB-SA 165 | 0132800    | 12        | 120       | 40         | 165         | 58        | 48         | 59.5      | 25        | 20        | M10       | Aluminium | 2.2            |

## Nutenstein

|                                                                                     | Bezeichnung | Ident.-Nr. | S<br>[mm] | H<br>[mm] | H1<br>[mm] | b<br>[mm] | G   | Zyl.-Schraube | Max. zul. Anziehdrehmoment<br>[Nm] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|---------------|------------------------------------|
|  | NJ 62       | 0146133    | 12        | 18.5      | 7.5        | 20        | M10 | M10 x 25      | 50                                 |

