


### Weiche Aufsatzbacken

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | S<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | a1<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | SRK 200     | 0136106    | 12        | 16        | 40        | 60        | 94        | 8          | 30        | M12       | Stahl     | 3.9            |

