




3 Wochen Lieferzeit max.

Sonderbacken@de.schunk.com

Gültig bis 31.12.2021




harte Krallenbacken

Futtergröße bis [mm]	Spanntiefe bis [mm]	Gesamthöhe bis [mm]	Preis 3'er Satz bei Bestellmenge von:		
			ab 3 Satz 9 Stück	ab 2 Satz 3 Stück	ab 1 Satz 3 Stück
			-20%	-15%	0%
bis Ø 390	50	75	700	800	1000
	75	120	770	880	1100
ab Ø 400	50	75	840	960	1200
	75	120			

Gewünschte Konfiguration bitte die Drehfutterdaten eingeben sowie gewünschter Spannbereich, Spanntiefe oder Gesamthöhe		
Drehfutter Hersteller	Drehfuttertyp	Drehfuttergröße
Schunk	Rota NCD	255

Standard-Typ Krallenbacke	Spann Ø oder Bereich gewünscht	Spanntiefe	Gesamthöhe
SZA 25-40	280	35	



- * Zahnkontur kann gegenüber Standard-Typ nicht verändert werden
- * Bei Spanntiefenänderung > 50% zum Standard entfällt die Gewindebohrung für Auflagebolzen

Anfrage		Bestellung		Informationszeichnung	
---------	--	------------	--	-----------------------	--

Kunden Nr.	
Kundenname	
Ansprechpartner	

Bestellte Menge in Satz	
Preis pro Satz	

Unterschrift	
--------------	--