



SCHUNK Spannbacken für ROTA-M flex 2+2 1200

Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter


Backenrohlinge

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Stück [kg]
	SBM-M 531/4	1457338	25.5	60	100	195	M20	Stahl	35.2



Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SP-HB-M 400-500/4	1457323	25.5	57.5	73	159.1	22	38.3	42	42	M18	Stahl	13.6

Krallenbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SZAU-M 400/4	1457627	25.5	60	75	33	M6	60	Stahl	2.5

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a1 [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SWBL-M 400/4	1457325	25.5	60	90	195	6	50	35		Stahl	9
	SWB-M 400/4	1457324	25.5	60	90	155		30	35	M20	Stahl	21.8



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750