



SCHUNK Spannbacken für KF 130



Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHB 130	0121100	12	30	38	57	10	16	15	15	M8	Stahl	0.7

Verzahnte Stangen

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Stück [kg]
	SBM-ST 120	0112160	12	35	60	420	Stahl	6.7
	SBM-ST 121	0112163	12	40	80	420	Stahl	10.2
	SBM-STA 120	0112161	12	35	60	420	Aluminium	2.4

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SWB 130	0120100	12	30	38	55.5	10	16	M8	Stahl	1.2
	SWB-AL 130	0168104	12	30	40	55	10	16	M8	Aluminium	0.45

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	NS 80	0140100	12	17.2	7	M8	M8 x 22	30



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750