



# SCHUNK Spannbacken für KH 140



## Harte Stufenaufsatzbacken

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | T<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | c<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | HB 232      | 0121152    | 10        | 25        | 38        | 66        | 6.5       | 17        | 19        | 17        | M10       | Stahl     | 0.7            |



## Verzahnte Stangen

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | Werkstoff | m/Stück<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|  | SBM-ST 100  | 0112150    | 10        | 35        | 60        | 420       | Stahl     | 6.7             |

## Weiche Aufsatzbacken

|                                                                                     | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | a1<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|    | SWB-FB 232  | 0120200    | 10        | 30        | 45        | 70        | 4          | 13        | 19        | M10       | Stahl     | 1.7            |
|  | FB-AL 140   | 0120550    | 10        | 25        | 50        | 70        |            | 13        | 19        | M10       | Aluminium | 0.58           |

## Nutenstein

|                                                                                     | Bezeichnung | Ident.-Nr. | S<br>[mm] | H<br>[mm] | H1<br>[mm] | G   | D<br>[mm] | Max. zul.<br>Anziehdrehmoment<br>[Nm] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|-----------|---------------------------------------|
|  | TS 10       | 0148106    | 10        | 20.3      | 9.3        | M10 |           | 60                                    |
|  | TM 10       | 0148116    |           | 16        |            | M10 | 16        | 60                                    |



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750