



SCHUNK Spannbacken für KH 315



Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	HB 240	0121154	16	40	60	112	12	33	29	29	M16	Stahl	2.8



Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	49 - 163	388	HGKHA 250	0122211	16	45	60	22	M6	29	M16	Stahl	4.2
	120 - 184	330	HGKHA 251	0122212	16	45	60	22	M6	29	M16	Stahl	2.9
	154 - 219	330	HGKHA 252	0122213	16	45	60	22	M6	29	M16	Stahl	2.7
	189 - 254	330	HGKHA 253	0122214	16	45	60	22	M6	29	M16	Stahl	2.8
	223 - 288	350	HGKHA 254	0122223	16	45	60	22	M6	29	M16	Stahl	2.8

Segmentbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	B1 [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	FB-SM 250	0120952	16	180	80	250	60	50	79	33	29	M16	Stahl	11.9
	FB-SA 250	0120902	16	180	70	250	58	48	87.5	43	29	M16	Aluminium	4.8

Verzahnte Stangen





	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Stück [kg]
	SBM-ST 160	0112167	16	50	60	420	Stahl	9.7
	SBM-ST 161	0112168	16	40	80	420	Stahl	10.2
	SBM-STA 160	0112169	16	40	60	420	Aluminium	2.8





Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750

SCHUNK Spannbacken für KH 315

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a1 [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SWB-FBL 240	0120210	16	40	60	120	4	18	29	M16	Stahl	5
	SWB-FB 240	0120202	16	40	60	111		18	29	M16	Stahl	4.9
	SWB-FB 241	0120207	16	40	80	111		18	29	M16	Stahl	6.5
	FB-AL 250	0120552	16	40	60	111		18	29	M16	Aluminium	1.85

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G	D [mm]	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	TS 16	0148108	16	26.7	12	M16		250
	TM 16	0148118		25		M16	24.5	250



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750