




# SCHUNK Spannbacken für KH 400

## Weiche Aufsatzbacken

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | SWB-FB 228  | 0120203    | 20        | 50        | 80        | 150       | 31        | 38        | M20       | Stahl     | 11             |

## Nutenstein

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | S<br>[mm] | H<br>[mm] | H1<br>[mm] | G   | D<br>[mm] | Max. zul.<br>Anziehdrehmoment<br>[Nm] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|-----------|---------------------------------------|
|  | TS 20       | 0148109    | 20        | 32.7      | 16         | M20 |           | 300                                   |
|  | TM 20       | 0148119    |           | 32        |            | M20 | 32        | 300                                   |



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750