



SCHUNK Spannbacken für F+ 125

Grundbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	b [mm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	SFG 125	0157099	5	14	19.5	47	20	M6	0.3

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA 125	0153099	14	5	20	30	30	55	25	20	M6	Stahl	0.6



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750