



SCHUNK Spannbacken für F+ 630


Grundbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	b [mm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	SFG 630	0157106	40	24	65	58	230	82	M20	17.1



Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHF 630	0155106	24	40	65	105	97	185	30	82	M20	Stahl	18

Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	232 - 497	801	I	SZKA 631	0139200	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	13
	392 - 658	801	I	SZKA 632	0139201	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	11.8
	85 - 324	799	II	SZKA 631	0139200	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	13
	209 - 485	799	II	SZKA 632	0139201	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	11.8

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA 630	0153106	24	40	65	118	110	260	70	82	M20	Stahl	39.6
	SFA-AL 630	0172106	24	40	65	118	110	260	70	82	M20	Aluminium	14.8



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750