




SCHUNK Spannbacken für KTHS 160

Verzahnte Stangen

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Stück [kg]
	SBM-ST 140	0112165	14	35	60	420	Stahl	6.6
	SBM-STA 140	0112166	14	35	60	420	Aluminium	2.4

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SWB-FF 160	0120302	14	35	40	72	15	21	M12	Stahl	1.8

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	FN-T 12	0148111	14	18.5	8	M12	(D 18 / SW 12)	62



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750