



SCHUNK Spannbacken für HO 1 MA 21

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	H-WB 151	0130115	26	60	80	156	34	50	M20	Stahl	14.4

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmo- ment [Nm]
	NJ 154	0146128	26	40	17	50	M20	M20 x 50	300



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750