



SCHUNK Spannbacken für HO 1 MA 8

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	H-WB 80	0130101	14	40	40	90	20	25	M12	Stahl	2.8

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmo- ment [Nm]
	NJ 80	0146101	14	24.5	8.5	25	M12	M12 x 35	70



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750