



SCHUNK Spannbacken für HO 27 M 4

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	H-WB 44	0132143	11	25	32	46	8.5	16	M8	Stahl	0.6

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmo- ment [Nm]
	NJ 53	0146119	11	17.5	6.5	16	M8	M8 x 22	30



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750