




SCHUNK Spannbacken für B380





Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHB-J 150	0133114	22	60	86	143	20	27	43	43	M20	Stahl	9


Verzahnte Stangen

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Stück [kg]
	JBM-ST 220	0114550	22	60	120	420	Stahl	23.2
	JBM-STA 220	0114552	22	60	100	420	Aluminium	7

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a1 [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	KM-WBL 150	0132605	22	60	60	185	10	30	43	M20	Stahl	12.6
	KM-WB 153	0132132	22	60	80	165		37	43	M20	Stahl	16.1
	KM-WB 155	0132156	22	60	120	165		37	43	M20	Stahl	24.2
	KM-WBAL 150	0132526	22	60	80	145		30	43	M20	Aluminium	5.1

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	S1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	NJ 152	0146125	24	22	45.5	16.5	43	M20	M20 x 60	300
	NJ 156	0146136	24	21	42.5	16.5	30	M16	M16 x 60	150



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750