




# SCHUNK Spannbacken für HOB18





## Harte Stufenaufsatzbacken

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | T<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | c<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | SHB-J 150   | 0133114    | 22        | 60        | 86        | 143       | 20        | 27        | 43        | 43        | M20       | Stahl     | 9              |


## Verzahnte Stangen

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | Werkstoff | m/Stück<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|  | JBM-ST 220  | 0114550    | 22        | 60        | 120       | 420       | Stahl     | 23.2            |
|  | JBM-STA 220 | 0114552    | 22        | 60        | 100       | 420       | Aluminium | 7               |

## Weiche Aufsatzbacken

|                                                                                     | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | a1<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | KM-WBL 150  | 0132605    | 22        | 60        | 60        | 185       | 10         | 30        | 43        | M20       | Stahl     | 12.6           |
|  | KM-WB 153   | 0132132    | 22        | 60        | 80        | 165       |            | 37        | 43        | M20       | Stahl     | 16.1           |
|  | KM-WB 155   | 0132156    | 22        | 60        | 120       | 165       |            | 37        | 43        | M20       | Stahl     | 24.2           |
|  | KM-WBAL 150 | 0132526    | 22        | 60        | 80        | 145       |            | 30        | 43        | M20       | Aluminium | 5.1            |

## Nutenstein

|                                                                                     | Bezeichnung | Ident.-Nr. | S<br>[mm] | S1<br>[mm] | H<br>[mm] | H1<br>[mm] | b<br>[mm] | G   | Zyl.-Schraube | Max. zul. Anziehdrehmoment<br>[Nm] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----|---------------|------------------------------------|
|  | NJ 152      | 0146125    | 24        | 22         | 45.5      | 16.5       | 43        | M20 | M20 x 60      | 300                                |



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750