



SCHUNK Spannbacken für MH 218

Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHB-J 152	0133106	22	60	75	144.5	17.5	66	50	M20	Stahl	9.8

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	KM-WB 160	0132134	22	60	80	150	45	50	M20	Stahl	13.8



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750