



SCHUNK Spannbacken für DURO-T 630


Grundbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	b [mm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	SFG 630	0157106	40	24	65	58	230	82	M20	17.1
	SFG 630-400	0157109	30	18	65	58	230	60	M16x1.5	16.2


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHF 630	0155106	24	40	65	105	97	185	30	82	M20	Stahl	18



Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	297 - 575	798	I	SZKA 409	0139170	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	6
	399 - 677	798	I	SZKA 412	0139173	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.1
	219 - 496	799	I	SZKA 631	0139200	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	13
	379 - 657	799	I	SZKA 632	0139201	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	11.8
	65 - 321	803	II	SZKA 409	0139170	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	6
	129 - 423	803	II	SZKA 412	0139173	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.1
	88 - 328	802	II	SZKA 631	0139200	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	13
	212 - 489	802	II	SZKA 632	0139201	24	40	65	97	42	M8	82	M20	Stahl	11.8

Krallenbacken für Innenspannung


	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	327 - 605	745	I	SZKI 409	0166166	18	30	60	71	33	M8	60	M16	Stahl	6
	418 - 696	797	I	SZKI 411	0166168	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.5
	109 - 351	802	II	SZKI 409	0166166	18	30	60	71	33	M8	60	M16	Stahl	6
	165 - 442	802	II	SZKI 411	0166168	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.5

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA 630	0153106	24	40	65	118	110		260	70	82	M20	Stahl	39.6
	SFA 400-C1	0154116	18	30	60		80	73	130	35	60	M16	Stahl	11.8
	SFA 400-C3	0154118	18	30	60		100	93	155	35	60	M16	Stahl	21.5
	SFA 400-C4	0154119	18	30	60		120	113	155	35	60	M16	Stahl	22.4
	SFA 400-C5	0154120	18	30	80		80	73	130	35	60	M16	Stahl	16
	SFA 400-C6	0154125	18	30	58		180	173	160	35	60	M16	Stahl	35.1
	SFA 400-C7	0154135	18	30	96		115	108	115	35	60	M16	Stahl	25.9
	SFA-AL 630	0172106	24	40	65	118	110		260	70	82	M20	Aluminium	14.8

SCHUNK Spannbacken für DURO-T 630

Weiche Blockbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SMB 630-800	0163106	65	130	88	230	Stahl	40



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750