



SCHUNK Spannbacken für DURO-NC 140

Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHF 160	0155100	8	18	20	36.5	32.5	63	7.5	32	M8	Stahl	0.6

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA 140	0153098	8	18	20	40	36		69	25	32	M8	Stahl	0.9
	SFA 140-C1	0154129	8	18	30		45	41	63	19	32	M8	Stahl	1.7



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750