




# SCHUNK Spannbacken für AN-D 125



## Harte Stufenaufsatzbacken

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | T<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | c<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | SHB 130     | 0121100    | 12        | 30        | 38        | 57        | 10        | 16        | 15        | 15        | M8        | Stahl     | 0.7            |

## Verzahnte Stangen

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | Werkstoff | m/Stück<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|  | SBM-ST 120  | 0112160    | 12        | 35        | 60        | 420       | Stahl     | 6.7             |
|                                                                                   | SBM-ST 121  | 0112163    | 12        | 40        | 80        | 420       | Stahl     | 10.2            |
|  | SBM-STA 120 | 0112161    | 12        | 35        | 60        | 420       | Aluminium | 2.4             |

## Weiche Aufsatzbacken

|                                                                                     | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | SWB 130     | 0120100    | 12        | 30        | 38        | 55.5      | 10        | 16        | M8        | Stahl     | 1.2            |
|  | SWB-AL 130  | 0168104    | 12        | 30        | 40        | 55        | 10        | 16        | M8        | Aluminium | 0.45           |



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750