


SCHUNK Spannbacken für CL-D 315

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	2 SWK 250	0126103	25.5	80	80	110	20	35	M20	Stahl	9

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	NS 201	0142103	25.5	33.7	15.5	M20	M20 x 45	300



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750