



SCHUNK Spannbacken für KDS 1000

Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	T1 [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHB-M 800	0121160	30	78	87	190	37	52	32	50	50	M24	Stahl	15

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	M [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SWB-M 800	0120452	30	80	110	220	75	45	50	M24	Stahl	38.4

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	NS 240	0140104	30	41	15	M24	M24 x 50	450



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750