



Max 3 veckors ledtid.

Sonerbacken@de.schunk.com

Giltig till 31.12.2021


Blockbackar

Bredd upp till [mm]	Höjd upp till [mm]	Längd upp till [mm]	Pris per set om 3 backar:			
			från 5 set 15 delar	från 3 set 9 delar	från 2 set 6 delar	från 1 set 3 delar
			-40%	-30%	-20%	
30	100	100	504 €	588 €	672 €	840 €
	200	200	546 €	637 €	728 €	910 €
50	150	200	588 €	686 €	784 €	980 €
	250	300	654 €	763 €	872 €	1.090 €
70	100	150	816 €	952 €	1.088 €	1.360 €
	200	250	930 €	1.085 €	1.240 €	1.550 €
	250	300	1.044 €	1.218 €	1.392 €	1.740 €


Önskad konfiguration					füll i
ändringarna i de grå rutorna					
Standardtyp	Material	Bredd B1	Höjd	Längd	
	40CrMnMo7 Vergüteter Stahl (no heat treatment)				

Vikt reducerat utförande	
ABSX	
ABST	
GWSX	
GWSW	

ABSX / ABST



GWSX / GWSW



Kundspecifik märkning (max. 15 tecken)

Förfrågan

Order




Kundnummer	
Företag	
Kontakt	

1 set består av antal backar	
Ordervolym per set	
Pris per set	

Signatur

**Standard-
Typ**

B B1 H h L Gränssnitt Material B1 H L

	SMB 630 / 800	65		130	88	230	SFG 630 / 800	40CrMnMo7 vergütet nicht gehärtet Festigkeit 1080 N/mm ²		max. 250	max. 300
	SMB 500	45		130	90	176	SFG 400				max. 210
	SMB 400	45		93	53	176	SFG 400			max. 225	max. 190
	SMB-H 315	32		135	100	140	SFG 315				max. 160
	SMB 315	32		81	46	140	SFG 315				
	SMB-H 250	26		100	70	115	SFG 250				max. 130
	SMB 250	26		70	40	115	SFG 250			max. 200	
	SMB-H 200	22		80	55	94	SFG 200				max. 110
	SMB 200	22		60	35	94	SFG 200				
	SMB-H 160	20		60	39	79	SFG 160			max. 125	max. 85
	SMB 160	20		45	24	79	SFG 160				
 	UVB 630	45		134	87	230	GBK 630	40CrMnMo7 vergütet nicht gehärtet Festigkeit 1080 N/mm ²		max. 250	max. 300
	UVB 500	45		124	77	175	GBK 500				max. 210
	UVB 400	32		100	66	148	GBK 400				max. 190
	UVB 315	32		90	52	121	GBK 315			max. 225	
	UVB-B 315	32	46	90	52	121	GBK 315		32-70		max. 160
	UVB-H 315	32		135	101	121	GBK 315				
	UVB 250	26		84	55	99	GBK 250				
	UVB-B 250	26	46	84	52	99	GBK 315		32-70	max. 200	max. 130
	UVB-H 250	26		115	86	99	GBK 250				
	UVB 200	22		65	40	84	GBK 200				
	UVB-B 200	22	40	65	38	84	GBK 315		32-70	max. 150	max. 110
	UVB-H 200	22		85	60	84	GBK 200				
	UVB 160	20		55,5	35	65	GBK 160			max. 125	max. 85