


# SCHUNK Spannbacken für KFD-G 315

## Weiche Aufsatzbacken

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | 2 SWK 315   | 0126104    | 25.5      | 80        | 80        | 125       | 28        | 35        | M20       | Stahl     | 10.1           |

## Nutenstein

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | S<br>[mm] | H<br>[mm] | H1<br>[mm] | G   | Zyl.-Schraube | Max. zul.<br>Anziehdrehmoment<br>[Nm] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|---------------|---------------------------------------|
|  | NS 201      | 0142103    | 25.5      | 33.7      | 15.5       | M20 | M20 x 45      | 300                                   |



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750