




SCHUNK Spannbacken für KFD-HE 140


Verzahnte Stangen

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Stück [kg]
	SBM-ST 100	0112150	10	35	60	420	Stahl	6.7

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a1 [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SWB-FR 111	0120411	10	30	50	70	4	12	15	15	M8	Stahl	1.8
	SWB-FR 110	0120408	10	25	32	45	5	12	15		M8	Stahl	0.6

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	NSK 105	0144100	10	15.5	6.5	M8	M8 x 20	30



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750