


# SCHUNK Spannbacken für KFD-HN 280

## Weiche Aufsatzbacken

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | S<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | a1<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | SRK 250     | 0136107    | 16        | 20        | 50        | 80        | 117       | 12         | 40        | M16       | Stahl     | 8.2            |



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750