



SCHUNK Spannbacken für KFG 160


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	HSKN 160	0129100	11	26	37.5	62	10	17.5	16.5	16.5	M8	Stahl	0.65

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	M [mm]	a1 [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SKN 160	0127102	11	30	55.5	67	27		17	20		M8	Stahl	2.2
	SKNL 160	0128100	11	35	40	77	27	3	10	18	18	M8	Stahl	1.8

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	NSK 130-160	0144101	11	15.5	6.5	M8	M8 x 20	30



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750