




SCHUNK Spannbacken für KFN 80

Segmentbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	S1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SRK-SM 90	0136150	12	5	70	18	25	40	M6	Stahl	1.1

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	S1 [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SRK 90	0136116	12	5	25	22.2	44	M6	Stahl	0.52
	SRK 91	0136119	12	5	25	45.2	44	M6	Stahl	1
	SRK-AL 90	0136140	12	5	25	22.2	44	M6	Aluminium	0.2



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750