


SCHUNK Spannbacken für KFN 130

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SKN 130	0127101	11	26	30	55	10	15	M8	Stahl	0.8

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	NSK 130-160	0144101	11	15.5	6.5	M8	M8 x 20	30



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750