


SCHUNK Spannbacken für HFKS 110

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SRK 110	0136100	8	8	25	30	51	3	15	M6	Stahl	0.67



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750