



SCHUNK Spannbacken für HFKS 130

Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHB 125	0125100	11	26	40	58.5	9	14.5	16	16	M8	Stahl	0.7

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SP-WB 125	0124100	11	30	40	55.5	10	18	M8	Stahl	1.3



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750