

Manuální výměnný systém CMS

Flexibilní. Kompaktní. Intuitivní.

Hand in hand for tomorrow



Manuální výměna s SCHUNK.

System manuální výměny CMS zaujme svou uživatelskou přívětivostí, rozmanitostí modulů a rozsáhlou nabídkou příslušenství.


Lze jej použít na robotech i ve stacionárních aplikacích všude tam, kde je důležitá výměna nástrojů.

Vaše přidaná hodnota:

- + Vzor příruby ISO**
pro snadnou montáž na většinu robotů bez dalších přídavných mezipřírub
- + Monitoring zámku a přítomnosti nástroje v základu**
pro spolehlivé monitorování procesů, volitelně se snímači
- + Integrované průchody vzduchu**
umožňují průchod vakua a stlačeného vzduchu
- + Zamykací páka**
Osvědčená (páková) technologie pro manuální ovládání bez dalších nástrojů
- + Vysoká rozmanitost modulů**
pro různé možnosti přenosu médií
- + K dispozici v základní variantě**
bez integrovaných průchodů vzduchu pro snadné aplikace



Nyní ještě lepší



Všechny průchody vzduchu lze připojit radiálně

Dříve: na straně robota bylo 50% připojení použitelných radiálně

Monitoring zámku a přítomnosti nástroje je integrována ve všech velikostech

Dříve: integrováno pouze od velikosti 100




Přímé připojení pneumatických, elektrických a fluidních modulů

Dříve: nutná mezipříruba

Přesně vyměnitelné

SCHUNK nabízí manuální výměnný systém CMS pro stávající zákazníky jako náhradu 1:1 za předchozí model. Vzhledem k tomu, že má stejnou celkovou výšku i identické schéma šroubových připojení na straně robota a nástroje, je možná snadná a rychlá modernizace stávajících systémů.



Výměna se vyplatí

Nový systém manuální výměny CMS doplňuje osvědčené vlastnosti předchozího modelu o nové funkce. Kromě výměny 1:1 je systém k dispozici také se šroubovým připojovacím schématem ISO na straně nástroje, a lze jej tak namontovat na nejrůznější komponenty koncového ramene bez nutnosti použití adaptérových desek. V základní verzi je systém výměny CMS k dispozici bez integrovaných průchodů pro přívod vzduchu.

Starý produkt		1:1 náhrada		ISO šroubové připojení (strana nástroje)		Základní verze	
ID SHS	Popis SHS	ID CMS	Popis CMS	ID CMS	Popis CMS	ID CMS	Popis CMS
310400	SHK-040-000-000	1545243	CMS 040-K	1545243	CMS 040-K	1545285	CMS 040-K-B
310401	SHA-040-000-000	1545281	CMS 040-A-N	1545265	CMS 040-A	1545287	CMS 040-A-B
310410	SHK-050-000-000	1545289	CMS 050-K	1545289	CMS 050-K	1545314	CMS 050-K-B
310411	SHA-050-000-000	1545313	CMS 050-A-N	1545310	CMS 050-A	1545315	CMS 050-A-B
310420	SHK-063-000-000	1545316	CMS 063-K	1545316	CMS 063-K	1545321	CMS 063-K-B
310421	SHA-063-000-000	1545319	CMS 063-A-N	1545318	CMS 063-A	1545322	CMS 063-A-B
310430	SHK-080-000-000	1545324	CMS 080-K	1545324	CMS 080-K	1545360	CMS 080-K-B
310431	SHA-080-000-000	1545327	CMS 080-A-N	1545325	CMS 080-A	1545362	CMS 080-A-B
310440	SHK-100-000-000	1545364	CMS 100-K	1545364	CMS 100-K	1545370	CMS 100-K-B
310441	SHA-100-000-000	1545368	CMS 100-A-N	1545366	CMS 100-A	1545387	CMS 100-A-B
310450	SHK-125-000-000	1545393	CMS 125-K	1545393	CMS 125-K	1545403	CMS 125-K-B
310451	SHA-125-000-000	1545401	CMS 125-A-N	1545397	CMS 125-A	1545404	CMS 125-A-B

Máte zájem?

SCHUNK nabízí komplexní doplňkové portfolio kromě uživatelsky přívětivého systému manuální výměny CMS.

Neváhejte nás kontaktovat.

Tel.: +420-513 036 213
sales@cz.schunk.com



SCHUNK Intec Česká republika
Upínací technika
Uchopovací technika
Automatizace

Tuřanka 1579/115c
CZ-627 00 Brno
Tel. +420-513 036 213
info@de.schunk.com
schunk.com

Follow us

