Hand in hand for tomorrow

SCHUNK

Produktdatenblatt

Durchführungsmodule COB A10M5

Kompakt. Zuverlässig. Flexibel.

Optionsmodule COB

Optionsmodule zur Durchführung unterschiedlicher Medien, wie elektrischen Signalen, Pneumatik, Fluiden und Vakuum.

Einsatzgebiet

Für die schnelle Medienübertragung bei kurzen Wechselzeiten zwischen Wechselkopf und Wechseladapter, um den Endeffektor mit den benötigten Medien versorgen zu können.

Vorteile – Ihr Nutzen

Kompaktes Design sorgt für eine geringe Störkontur

Breites Sortiment an unterschiedlichen Varianten für die Durchführung verschiedenster Medien

Standardisierte Anschraubung ermöglicht eine einfache und schnelle Montage an SCHUNK Werkzeugwechslern

Kombination mehrerer Optionsmodule für höchste Flexibilität des Werkzeugwechslers

Durchdachtes Design sorgt für eine Kombination aus Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage erhältlich für jede Anwendung die passende Lösung

Kabelstecker, Kabelverlängerungen und Schutzabdeckungen auf Anfrage erhältlich für eine umfassende Komplettlösung aus einer Hand

Anwendungsbeispiel

① **Automatische Werkzeugwechsler CPB**

② **Optionsmodule COB**

③ **2-Finger-Parallelgreifer PGN-plus-P**

SCHUNK bietet mehr ...

Die folgenden Komponenten machen das Produkt noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.



Werkzeugwechsler

Manuelles Wechselsystem

Palettenwechselsystem

ⓘ Weitergehende Informationen zu diesen Produkten finden Sie auf den folgenden Produktseiten oder unter schunk.com.

COB A10M5

Durchführungsmodule

Technische Daten

Bezeichnung		COB A10M5-K	COB A10M5-A
Ident.-Nr.		1586357	1586141
Passend an		Wechselkopf	Wechseladapter
Anschraubbild		B	B
Übertragungsart		Pneumatik	Pneumatik
Eigenmasse	[kg]	0.13	0.13
Min./max. Umgebungstemperatur	[°C]	5/60	5/60
Abgang Anschluss		radial	radial
Anzahl Fluiddurchführungen		10x M5	10x M5
Art des Mediums		Luft, Vakuum	Luft, Vakuum
Max. Volumenstrom pro Fluiddurchführung		150 l/min (M5)	150 l/min (M5)
Max. Betriebsdruck	[bar]	8	8

Kombination COB A10M5-K und COB A10M5-A



12 Kopfseite

13 Adapterseite

SCHUNK SE & Co. KG
Spanntechnik
Greiftechnik
Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

2026-03-02 © 2026 SCHUNK SE & Co. KG