



Hand in hand for tomorrow



Datový list výrobku

Průchozí moduly COS P186

Robustní. Spolehlivý. Flexibilní.

Volitelné moduly COS

Volitelné moduly pro průchod různých médií, jako jsou elektrické signály, pneumatika, kapaliny a vakuum.

Oblast použití

Pro rychlý přenos médií s krátkou dobou výměny mezi výměnnou hlavou a výměnným adaptérem, aby bylo možné zásobit koncový efektor požadovaným médiem.

Výhody – Přínos pro Vás

Dokonale pasuje pro snadnou kombinaci se systémy výměny nástrojů SCHUNK

Široký sortiment různých variant pro průchod různých médií

Rozmanitost modulů vhodný modul pro požadovaný přenos médií pro každou velikost systému výměny nástrojů SCHUNK.

Konektorové varianty s radiálním, axiálním a bočním výstupem kabelu pro nízkou rušivou konturu v omezeném prostoru

Kombinace několika volitelných modulů pro maximální flexibilitu systému výměny nástrojů

Minimální opotřebení pro vysoký počet výměnných cyklů a dlouhá životnost

Na vyžádání jsou k dispozici zakázková provedení vhodné řešení pro jakoukoli aplikaci

Kabelový konektor, prodloužení kabelu a ochranné kryty k dispozici na vyžádání pro ucelené komplexní řešení od jednoho dodavatele



Příklad aplikace



① Automatický systém výměny nástrojů CPS

② Volitelné moduly COS

④ Univerzální chapadlo EGU

③ Modulární úložný stojan CTS

⑤ 2prsté paralelní chapadlo JGP-P

SCHUNK nabízí více...

Následující komponenty dělají produkt ještě produktivnějším – vhodné doplnění pro nejvyšší funkčnost, flexibilitu, spolehlivost a bezpečnost procesu.



Systém výměny nástrojů



Manuální výměnný systém



Systém pro výměnu palet

① Více informací o těchto výrobcích naleznete na následujících stránkách nebo na adrese schunk.com.

Přehled volitelných modulů a montážních schémat

	COS	S1	S7	K	J	L	L1	L2
Volitelné moduly pro								
Signál								
Výkon								
Servo								
Komunikace								
Svařování								
Pneumatika								
Podtlak								
kapaliny								
Hydraulika								
Schéma připojení šroubu S1 vhodné pro								
CPS 001								
Schéma připojení šroubu S7 vhodné pro								
CPS 007								
CPS 011								
Schéma připojení šroubu K vhodné pro								
CPS 020								
CPS 021 strana A								
CPS 060 strana A								
Schéma připojení šroubu J vhodné pro								
CPS 021 strana B s mezipřírubou								
CPS 029								
CPS 040								
CPS 041								
CPS 046								
CPS 060 strana B s mezipřírubou								
CPS 071								
CPS 076								
CPS 110								
CPS 160								
Šroubové schéma L vhodné pro								
Montážní plochy CPS 210 B, C, D								
Montážní plochy CPS 310 B, C, D								
Montážní plochy CPS 510 B, C, D								
Šroubové schéma L1 vhodné pro								
Montážní plocha CPS 210 A								
Šroubové schéma L2 vhodné pro								
Montážní plocha CPS 310 A								
Montážní plocha CPS 510 A								

Speciální provedení s upravenými těsněními nebo mazáním jsou k dispozici na vyžádání

COS P186

Průchozí moduly




Technické údaje

Popis		COS P186-K	COS P186A-K	COS P186-A	COS P186A-A
ID		1586862	1586866	1586861	1586864
Vhodné pro		Výměnná hlava	Výměnná hlava	Nástroj	Nástroj
Schéma šroubování		J/B	J/B	J/B	J/B
Typ přenosu		Pneumatika	Pneumatika	Pneumatika	Pneumatika
Vlastní hmotnost	[kg]	0.14	0.16	0.16	0.16
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/60	5/60	5/60	5/60
Výstupní připojení		radiální	osové	radiální	osové
Počet průchodů médií		6x G1/8"	6x G1/8"	6x G1/8"	6x G1/8"
Typ média		Vzduch, vakuum	Vzduch, vakuum	Vzduch, vakuum	Vzduch, vakuum
Max. objemový průtok na průchod médií		650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")
Max. provozní tlak	[bar]	8	8	8	8
Zvláštní vlastnosti		COS P186-K a COS P186A-K jsou kompatibilní s COS P186-A a COS P186A-A.	COS P186-K a COS P186A-K jsou kompatibilní s COS P186-A a COS P186A-A.	COS P186-A a COS P186A-A jsou kompatibilní s COS P186-K a COS P186A-K.	COS P186-A a COS P186A-A jsou kompatibilní s COS P186-K a COS P186A-K.

 Tento průchodový modul je rovněž kompatibilní se výměnným systémem nástrojů CPB.


Kombinace COS P186-K a COS P186-A



12 Strana masteru

13 Strana adaptéru


Kombinace COS P186-K a COS P186-A s šroubem



12 Strana masteru

13 Strana adaptéru


Kombinace COS P186A-K a COS P186A-A



12 Strana masteru

13 Strana adaptéru


Kombinace COS P186A-K a COS P186A-A s šroubem



12 Strana masteru

13 Strana adaptéru

Možnost kombinace P186 a P186A



90 COS P186-K

92 COS P186-A

91 COS P186A-K

93 COS P186A-A



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

